

**RUPES®**



**LHR 75**

  
**BigFoot**  
Ø EXTRA LARGE

# LHR 75



LA NUEVA MINI  
PULIDORA NEUMÁTICA  
RUPES, PEQUEÑA,  
SILENCIOSA Y POTENTE

A NOVA MINI POLIDORA  
PNEUMÁTICA RUPES,  
PEQUENA, SILENCIOSA  
E POTENTE

НОВАЯ  
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ  
МИНИМАШИНА,  
МАЛЕНЬКАЯ,  
БЕЗШУМНАЯ И  
МОЩНАЯ



- Ø Órbita de 15 mm
- Motor de alta eficiencia con un alto par
- Diseño único y ergonómico de la palanca de control para un manejo seguro y confortable
- Llave incluida para un servicio rápido de la herramienta
- Salida de aire silenciadora y pivotante diseñada para reducir las emisiones sonoras sin pérdida de prestaciones
- Plato con soporte especial que disipa el calor producido por las operaciones de pulido con rosca M6
- Cubierta frontal de tacto suave para una máxima manejabilidad



- Ø Órbita 15 mm
- Motor de alto rendimento para garantir um torque máximo
- Design único e ergonómico para uma pega cómoda e segura
- Chave incorporada na máquina para fácil e rápida manutenção da ferramenta
- Escape de ar direccionável e optimizado para reduzir o ruído
- Prato com parafuso M6 furado para dissipar o calor acumulado durante o polimento
- Máxima superfície de empunhamento mesmo na cabeça graças ao revestimento anti-derrapante



- Ø рбиты 15 мм
- высокоэффективный двигатель, который гарантирует максимальный момент
- единый дизайн и эргономичный рычаг для удобной и надежной рукоятки
- ключ, расположенный на машине, для ее простого и быстрого обслуживания
- направленный выход воздуха, оптимизированный для уменьшения уровня шума
- диск-подошва с винтами М6, имеющий отверстия для рассеяния тепла, аккумулируемого в процессе полирования
- максимальная удерживаемость рукоятки, в том числе и в головной части, благодаря покрытию из материала, предотвращающего скольжение



**PULIDO LIBRE DE HOLOGRAMAS**

**POLIMENTO SEM A CRIAÇÃO DE HOLOGRAMAS SOBRE A SUPERFÍCIE**

**ПОЛИРОВАНИЕ БЕЗ СОЗДАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ОРЕОЛОВ И ГОЛОГРАММ**



**PERFECTA PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES Y FORMAS DE DIFÍCIL ACCESO**

**IDEAL PARA PEQUENAS SUPERFÍCIES E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO**


**ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РУДНОДОСТИГАЕМЫХ УЧАСТКОВ**



**PULIDO Y ACABADO DESPUES DE LA ELIMINACIÓN DE "MOTAS"**

**POLIMENTO E RETOQUES DEPOIS DA REMOÇÃO DE "LIXOS"**

**ПОЛИРОВАНИЕ И ДОВОДКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ "НЕБОЛЬШИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"**



**PROCESO PARA LA ELIMINACIÓN DE MOTAS.**

- 1 Eliminar las motas con abrasivo microfino P3000 o 9m con una minilijadora orbital LD 30
- 2 Pulir con un componente grueso y un plato duro con la LHR 75
- 3a Áreas pequeñas: pulir con un componente ultrafino y un plato blando con la LHR 75
- 3b Áreas grandes: pulir con un componente ultrafino y un plato blando con la LHR 150N



**CICLO DE REMOVER OS "LIXOS"**

- 1 Remoção dos defeitos com o micro-abrasivo P3000 ou 9µm com mini polidora orbital LD 30
- 2 Polimento com LHR 75 esponja dura e pasta grossa
- 3a Em pequenas superfícies: polimento final com LHR 75 com esponja macia e pasta extra fina
- 3b Em grandes superfícies: polimento final com LHR 150N com esponja dura e pasta extra fina



**ЦИКЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ "НЕБОЛЬШИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"**

- 1 удаление дефектов с применением микроабразива P3000 или 9µm с использованием орбитальной шлифовальной машинки LD 30
- 2 полирование с применением машины LHR 75, жесткого полировального диска и крупной пасты
- 3a небольшие поверхности: отделочный проход с использованием машины LHR 75 с мягким полировальным диском и тонкой пастой
- 3b большие поверхности: отделочный проход с использованием машины LHR 150N, жесткого полировального диска и очень тонкой пасты

**LD 30**



**LHR 75**



**LHR 150N**






		<b>LD 30</b>	<b>LHR 75</b>	<b>LHR 150N</b>
Ø Plato velcro/Prato velcro/диск-подшва липучка	mm	30	75	125
Ø orbita/Órbita/орбиты	mm	1,5	15	10
Presión de trabajo/Pressão de trabalho/Рабочее давление	bar	6	6	6
Revoluciones/Rotações/Обороты	R.P.M.	25.000	0 ÷ 11.000	0 ÷ 10.000
Peso/Peso/Обороты	kg	0,650	0,650	1,100
Máximo consumo de aire/Consumo máximo de ar/Макс.расход воздуха	L/min	130	320	420
Control de velocidad/Regulação de velocidade/Регулирование скорости			•	•

**RUPES®****LD 30**Minilijadora orbital  
Mini lixadeira orbital

Орбитальная шлифовальная минимашина






- 
**9P06.060** Plato de diámetro 30 mm auto-adhesivo  
Prato Ø 30 mm adesivo  
Диск-подошва Ø 30 мм клейкий слой
- 
**9P06.061** Plato de velcro de diámetro 30 mm  
Prato Ø 30 mm velcro  
Диск-подошва Ø 30 мм липучка
- 
**9P06.062** Plato adaptador autoadhesivo velcro de diámetro 30 mm  
Adaptador Ø 30 mm adesivo-velcro  
Переходник Ø 30 мм клейкий слой - липучка

**LHR 75**Minipulidora rotorbital  
Mini polidora roto-orbital

Вращательно-орбитальная полировальная минимашина







- 
**990.007** Plato de velcro de diámetro 75 mm  
Prato Ø 75 mm velcro  
Диск-подошва Ø 75 мм липучка
- 
**961.202/2** Tampón de velcro duro Ø 75 mm altura 25 mm  
Esponja dura Ø 75 mm h 25mm  
Жесткий полировальный диск Ø 75 мм высота 25 мм
- 
**961.201/2** Tampón de velcro blando Ø 75 mm altura 25 mm  
Esponja dura Ø 75 mm h 25mm  
Жесткий полировальный диск Ø 75 мм высота 25 мм

**LHR 150N**Pulidora rotorbital  
Polidora roto orbital

Вращательно-орбитальная полировальная машина



- 
**9P05.041** Plato de velcro de diámetro 125 mm  
Prato Ø 125 mm velcro  
Диск-подошва Ø 125 мм липучка
- 
**961.204** Tampón duro de velcro con ondulaciones Ø 150 mm altura 25 mm  
Esponja dura Ø 150 mm h 25mm  
Жесткий полировальный диск Ø 150 мм высота 25 мм
- 
**961.203** Tampón duro de velcro con ondulaciones Ø 150 mm altura 25 mm  
Esponja dura Ø 150 mm h 25mm  
Жесткий полировальный диск Ø 150 мм высота 25 мм

**RUPES SPA**Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy  
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040  
E-mail: info\_rupes@rupes.it  
Web: www.rupes.com**RUPES GMBH**Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau  
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080  
Fax: +49 (0) 2562 600 28089  
E-mail: info@rupes-deutschland.de  
Web: www.rupes.com**SUPERSTORK (PT) Ltd.**1, Carlisle Road - NW9 0HD - London - United Kingdom  
Tel.: +44 02.08.20.01.144 - Fax +44 02.08.20.04.385  
E-mail: sales1@superstork.co.uk  
Web: www.superstork.co.uk**RUPES NEDERLAND BV**Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland  
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland  
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943  
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com**RUPES®**

Debido al constante deseo de mejorar sus productos, RUPES S.p.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica o de diseño de sus productos sin notificación previa. El fabricante no es responsable de posibles errores de imprenta. Este documento cancela y reemplaza a los anteriores.

RUPES spa, devido à contínua pesquisa de melhoramentos, reserva o direito de realizar modificações nas características técnicas ou estéticas dos produtos sem pré-aviso. Não assume alguma responsabilidade por eventual erro de impressão. O presente impresso anula e substitui os anteriores.

Акционерная компания RUPES spa, в целях постоянного улучшения продукции, оставляет за собой право вносить любые изменения в технические или эстетические характеристики своих изделий без предварительного предупреждения. Изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки при печати. Настоящий печатный документ отменяет и заменяет предыдущие.